

## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem


Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

### Algemeen

De blue Motion bied u:

- Veiligheid: 3-punt gemotoriseerd sluit systeem.
- Comfort: door te drukken op de knop kunt u de deur openen en sluiten, als ook ten alle tijde volledig handmatig bedienen met de kruk.
- Betrouwbaar: het slot kan ook worden gecontroleerd door het gebruik van afstandsbedieningen met potentiële vrije contacten (bijvoorbeeld radio control, transponder, vinger scannen, enz.).
- Noodsituatie functie: in geval van een stroomstoring is het altijd mogelijk om te vergrendelen of te ontgrendelen via de Winkhaus profiel cilinder (**het moet een vrijloopcilinder of een knop cilinder zijn!!!**) van binnen of buiten uit.
- Gebruiksgemak overdag: voor permanente passage waar alleen de dag vergrendeling werkt die men eventueel kunnen vervangen door een rolschoot.
- Gebruiksgemak s'nachts: voor het volledig vergrendelen van het slot bij het dicht doen van de deur. De deur word dan automatisch vergrendeld op drie plaatsen.





## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem

### Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion


### Belangrijke informatie voor gebruik volgens de normen

- Het veiligheids slot Blue Motion en zijn accessoires die aanbevolen zijn door Winkhaus zijn bestemd om correct te werken in volgende condities:
  - vochtigheidsgraad van max. 95%
  - omringende temperatuur tussen -20° en +60°(Zoals je ziet kan de Bleu-Motion gebruikt worden in een groot bereik van temperatuur en luchtvochtigheid.)
- Het veranderen of bewerken van accessoires, ander dan die aanbevolen door Winkhaus kan schadelijk zijn voor de betrouwbaarheid van het systeem.
- Het consequent gebruik van dit systeem moet in overeenstemming zijn met onze aanbevelingen.
- Communiceer de betrokken personen met de instructies en alle relevante informatie voor de uitvoering.
- Het montage materiaal en het slot zal worden uitgevoerd door specialisten volgens de instructies die meegeleverd zijn.
- De fabrikant of leverancier, in een voorkomend geval, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke letsels of schade aan eigendommen als gevolg van onoordeelkundig gebruik.



## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem



### Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

#### Wat geeft men nodig voor een correct werkende Bleu-Motion?

1: De meerpuntsluiting (Bleu-Motion) is verkrijgbaar met


- een vlakke voorplaat van 16, 20 en 24 mm
- een u-voorplaat van 22 en 24 mm
- een entree van 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 80

De motor is voor gemonteerd op het slot.




2: De sluitplaten voor op het kader deel:


- Twee voor de haken
- één voor de dag- en nacht schieter



3: Het magneet contact die er voor zorgt dat het slot automatisch vergrendeld bij het sluiten.



4: De kabelovergang: beschikbaar voor hout, pvc, aluminium en stalen deuren



5: Een elektronische stuureenheid (de module) met aansluitkabel voor de verbindingen met de motorkast.




6: De voedingseenheid (power supply) voorziet de sturing van 24 V gelijkspanning.



## Blue Motion


De gemotoriseerd sluit systeem




Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

### HEEL BELANGRIJK EN ZEKER OPVOLGEN

- 1: **ALTIJD** een vrijloop cilinder of een knopcilinder gebruiken en in **GEEN** enkel geval een gewone cilinder. Anders kan je slot nooit functioneren.
- 2: Er mag niet meer dan 4 mm speling zijn tussen het magneet contact en het slot. Indien nodig kan men de zwarte pin nog enkele mm uit het slot trekken.
- 3: De voltage en de amperage respecteren. 24 volt dc (gelijkspanning) en 1A
- 4: Indien men geen accu gebruikt moet men de klemmen 1 en 5 van de elektronische stuurseenheid (de module) met elkaar verbinden.



- 5: **NOOIT** spanning op de contacten steken (contacten 9, 10, 11 en 12)




## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem

### Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

#### Bij eventuele storingen

Op de elektronische stuu eenheid (de module) vind u een reset schakelaar.  
Bij storingen dient men die schakelaar ingedrukt te houden totdat het slot u een signaal geeft.




Op het ogenblik dat men de Blue-Motion onder spanning zet, zal die een cyclus maken om te weten of alles in orde is. Als het in orde is zal hij twee korte signalen geven. Geeft hij meerdere signalen dan is het een teken dat er iets niet klopt. In dit geval moet u de punten in het vorige blad controleren. Als die punten niets oplossen en een langdurig signaal blijft geven, kunt u vrijblijvend onze technici contacteren.

Demets Grégory  
technical adviser benelux  
tel: 0032 476 47 74 37  
fax: 0032 56 29 36 90  
e-mail: [gregory.demets@winkhaus.de](mailto:gregory.demets@winkhaus.de)


# Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem




Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

## Het schema om correct aan te sluiten



Technische Änderungen vorbehalten  
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37



## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem

Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

### Bestel referentie's

- Magneet contact voor hout 4mm of voor in sluitlijst : 212 672 3



- Magneet contact voor hout 12mm, pvc of aluminium: 212 671 5



- elektronische stuur eenheid (de module) met aansluitkabel: 219 468 9




- Kabelovergang inbouw hout 4mm: 212 694 2




- Kabelovergang met 2 m kabel: 234 148 2


- Kabelovergang met 3,5 m kabel: 493 042 7




- Transfo 24 V/2,5 A : 212 693 4



- batterij: 212 145 5







## Blue Motion

De gemotoriseerd sluit systeem

Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

### CE certificaat

EC-Declaration of Conformity

Verklaring betreffende de uitrusting:

### Blue-Motion

In de versie

**elektronische stuureenheid (de module), kabel, transponder, antenne + motokast  
+ set batterijen, adapter transformateur met module, radio ontvanger SEL2641 R433 1R**

Hierbij verklaren wij dat de apparatuur voldoet aan de eisen van de richtlijn(89/336/EEG), opgericht in het kader van de harmonisatie van nationale voorschriften van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. De eigenschappen van elektromagnetische compatibiliteit van deze apparatuur voldoen aan de volgende normen:

Algemene emissienorm: EN 50081 - 1

Algemene immuniteitsnorm: EN 50082 - 2

Laagspanningsrichtlijn: EN 60950

Dit certificaat houdt de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

Winkhaus STV GmbH & Co. KG  
Berkeser Str. 6  
D-98617 Meiningen

document is opgesteld door:

Meiningen, le 08.08.2003

ppa. Dr. Warnow

Standpunt van de ondertekenaar: Technisch directeur